



JBCT imports qualified European solutions to the local market. These innovative products are customized to each of our customer's needs for convenience and security.

DRIVER SAFETY - ALCOHOL TESTER



วิธีการใช้แอลกอฮอล์ ?

- ขั้นตอนที่ 1: อุปกรณ์แอลกอฮอล์ อินเทอร์ล็อก ได้รับการติดตั้งอย่างมืออาชีพ
- ขั้นตอนที่ 2: คำแนะนำและข้อความจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอเพื่อช่วยคุณ
- ขั้นตอนที่ 3: คุณต้องหายใจเข้าในอินเทอร์ล็อกก่อนสตาร์ทรถ
- ขั้นตอนที่ 4: หลังจากคุณผ่านการทดสอบ คุณสามารถสตาร์ทรถได้
- ขั้นตอนที่ 5: คุณพร้อมที่จะขับรถแล้ว

ALCOLOCK	
Handset size	150 mm x 48 mm x 50 mm
Handset weight	220 grams
Sensor	Electrochemical (fuel cell)
Specificity	Alcohol only, no response to ketones or hydrocarbons
Temperature range	-40 °C to +85 °C
Initial test	30 seconds
Breath sample	5 second moderate and continuous breath sample
Analysis time	5 to 25 seconds
Recycle (recovery) time	10 to 30 seconds
BAC result	Tri-colour LED (Pass, Warn, Fail)
Range of measurement	0 to 1.00 mg/L
Accuracy	3 0.02 @ 0.20 mg/L
Display	Graphic LCD
Memory	100,000 events log
Mouthpiece	Round (model: 95-000250)
Calibration	Alcohol Reference Solution or Dry Gas
Operating voltage	12 volt or 24 volt DC

Breathalyzer that prevents the vehicle from starting if the driver has been drinking alcohol. It is designed to be durable, and can be installed in any motorized equipment, including trucks, ships, trains and heavy machinery.

When the driver blows into the handset, an alcohol specific sensor analyzes the breath sample and calculates the BrAC. The engine can be started only if the BrAC is below the designated limit.

HOW TO USE ALCOLOCK ?

- STEP 1: Your alcohol interlock is professionally installed
- STEP 2: Instructions and messages will appear on the screen to help you
- STEP 3: You must breathe into the interlock before you start your vehicle
- STEP 4: After you pass the test, you may start your vehicle
- STEP 5: You are ready to drive

อุปกรณ์สำหรับตรวจจับแอลกอฮอล์ตามลมหายใจ และไม่ให้รถสตาร์ทหากตรวจพบแอลกอฮอล์ ได้รับการออกแบบให้มีความทนทาน และสามารถติดตั้งในอุปกรณ์ที่ใช้เครื่องยนต์ รวมถึงรถบรรทุก เรือ รถไฟ และเครื่องจักรกลหนัก

เมื่อคนขับเป่าอุปกรณ์ตรวจจับแอลกอฮอล์ เช่น เซอร์จ-วิเคราะห์ตัวอย่างลมหายใจและคำนวณ BrAC สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ก็ต่อเมื่อ BrAC ต่ำกว่าขีดจำกัดที่กำหนด



DRIVER COMFORT- COFFEE MAKER

handpresso
anywhere



Type of coffee



Coffee format



วิธีการใช้เสนต์คอฟฟี่ ?

- ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารถจอดอยู่กับที่ เปรกจอดรถ และเดินเบารถยนต์
- ขั้นตอนที่ 2: วางอุปกรณ์ในแนวตั้งในที่วางแก้ว
- ขั้นตอนที่ 3: เติมน้ำในปริมาณที่ถูกต้อง
- ขั้นตอนที่ 4: วางแผ่นกาแฟและปิด portafilter
- ขั้นตอนที่ 5: เสียบปลั๊กไฟแล้วกดปุ่มเปิด
- ขั้นตอนที่ 6: รอให้เสียงบีบ x3 ดังขึ้น แล้วพลิกเครื่องเหนือด้วย
- ขั้นตอนที่ 7: เพลิดเพลินกับกาแฟของคุณ

HANDCOFFEE

Type of coffee	Coffee 80 - 110 ml
Coffee format	Soft pods Senseo® compatible
Water reservoir capacity	80 ml or 110 ml
Pressure	2 bar
Cycle	4 minutes
Color	Black
Size	22,5 x 9,5 x 9,5cm
Weight	820 g
Voltage	24 V DC
Power	140 Watt



A portable coffee machine for vehicles to improve driver's comfort and reduce fatigue.

This innovation designed for long distance travels is very easy to use while providing the optimal driving experience. The newest design: Handcoffee Truck 21010 is a coffee machine for trucks, capable of making short and long coffees on board including a creamy and nicely hot Senseo®- type coffee.

HOW TO USE HANDCOFFEE ?

- STEP 1: Make sure that the vehicle is stationary, parking brake engaged and engine idled
- STEP 2: Place the device vertically in the cup holder
- STEP 3: Fill up the correct quantity of water
- STEP 4: Place the coffee pad and close the portafilter
- STEP 5: Connect the power and press the ON button
- STEP 6: Wait for the x3 beeps and flip the machine over a cup
- STEP 7: Enjoy your coffee

เครื่องชงกาแฟแบบพกพาสำหรับยานพาหนะเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายของผู้ขับขี่และลดอาการเมื่อยล้า

นวัตกรรมที่ออกแบบมาสำหรับการเดินทางระยะไกลนี้ใช้งานง่ายมากพร้อมทั้งมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ดีที่สุด การออกแบบใหม่ล่าสุด Handcoffee Truck 21010 เป็นเครื่องชงกาแฟสำหรับรถบรรทุก สามารถชงกาแฟแบบสั้นและแบบยาวได้บนเครื่อง รวมถึงกาแฟประเภท Senseo® ที่มีลักษณะครีมและร้อน



CONTACT

trading@jbctasia.com

FB/jbct.trading

